

Propojovací kabel s konektorem

ADOGK120MKR0005B12

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	4,5...30 DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	507,6
----------	-----	-------

Rozměry	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Materiály		Mosaz Opláštěno plastem; PA 6.6 černá
-----------	--	---------------------------------------

Tvarovaný materiál		mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem
--------------------	--	-----------------------------------

Materiál převlečné matice		Mosaz, Opláštěno plastem / PA 6.6, Opláštěno plastem
---------------------------	--	--

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGK120MKR0005B12


Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: Mosaz, Opláštěno plastem

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: PA 6.6, Opláštěno plastem



Připojení

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá