


Svorkovatelný konektor

SDOGK170MKLFGSG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	4,5...30 DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...125
----------------	------	-----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	68,6
----------	-----	------

Rozměry	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Materiály		Mosaz Opláštěno plastem; PA 6.6 černá
-----------	--	---------------------------------------

Tvarovaný materiál		mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem
--------------------	--	-----------------------------------

Materiál převlečné matice		Mosaz, Opláštěno plastem / PA 6.6, Opláštěno plastem
---------------------------	--	--

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------


**Svorkovatelný konektor**

SDOGK170MKLFGSG

Elektrické připojeníPájecí/Crimp připojení: ...0,5 mm²**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: Mosaz, Opláštěno plastem

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: PA 6.6, Opláštěno plastem

**Připojení**

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____