


E60174



Svorkovatelny konektor

SDOGJ120MSLFKPG



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	4,5...30 DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	55,3
Rozměry	[mm]	18 x 18 x 60
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

**Svorkovatelný konektor**

SDOGJ120MSLFPKG

Elektrické připojeníLetované spojení: ...0,25 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M18, přímý; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

**Připojení**