


E70440



Doppelkaefigzugfederklemme

Double cage clamps / 6 pcs.



Elektrická data

Max. proudová zatížitelnost [A] 10; (2,5 mm²)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -40...105

Mechanická data

Hmotnost [g] 36,3

Materiály díly, vodící proud: slitina mědi Pozinkovaný; PA

Utahovací moment [Nm] 0,5

Upozornění

Obsah balení 6 ks

Elektrické připojení

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10...12 mm