


E70450




Kabelové provedení

Edge-Gateway/Power cable M12



Oblast nasazení		
Aplikace		napájecí napětí pro edgeGateway
Elektrická data		
Provozní napětí		[V] 8...32 DC
Okolní podmínky		
Skladovací teplota		[°C] -40...105
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Hmotnost		[g] 111,5
Materiály		PBT-GF20
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B		
Připojení		



E70450



Kabelové provedení

Edge-Gateway/Power cable M12

Elektrické připojení - zástrčka



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.