


E70451



Propojovací kabel s konektorem

Edge-Gateway/Power cable



Oblast nasazení

Aplikace	napájecí napětí pro edgeGateway
----------	---------------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	8...32 DC
-----------------	-----	-----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...85
Krytí		IP 65

Mechanická data

Hmotnost	[g]	236
Materiály		PBT-GF20

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E70451




Propojovací kabel s konektorem

Edge-Gateway/Power cable

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm²

Připojení



1	+ 24 V
2	GND