


Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter ye ProcessL




Oblast nasazení		
Provedení		AS-i
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Výstupy		
Max. proudové výstupy celkem	[A]	2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Krytí		IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	47
Materiály		kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FPM; O kroužek: EPDM
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		Momentový klíč; E70390
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter ye ProcessL

Elektrické připojení



Připojení

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; Utahovací moment: ...0,8 Nm