




AS-Interface PCB modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Oblast nasazení

Aplikace

Panelové provedení

Elektrická data

Provozní napětí [V]

26,5...31,6 DC

Proudový odběr [mA]

< 50

Funkce "hlídací pes"
integrována

ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet digitálních vstupů: 2

Vstupy

Počet digitálních vstupů

2

Vstupní obvod digitálních
vstupů

PNP

Napájení senzoru

AS-i

Napěťové napájení [V]

24

Vstupní proud High [mA]

> 5

Digitální vstupy chráněné
proti zkratu

ne

Výstupy

Rozsah napětí DC [V]

AS-i

Proudová zatížitelnost pro
každý výstup [mA]

10

Odolné proti zkratu

ne

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...60

Krytí

IP 20; (v závislosti na pouzdře)

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 50295



AS-Interface PCB modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO

MTTF	[let]	855				
Jmenovité hodnoty AS-i						
AS-i Verze	2.11; 3.0					
Rozšířený adresovací mód	ano					
AS-i profil	S-7.A.E					
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7				
AS-i ID code	[hex]	A.E				
AS-i certifikát	75102					
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3	
	Určení	I-1 / O-1	I-2	-	-	
Mechanická data						
Hmotnost	[g]	54				
Zobrazení / ovládací prvky						
Zobrazení	Provoz	LED, zelená				
	Chyby	LED, červená				
	Funkce	LED, žlutá				
Upozornění						
Obsah balení	1 ks					
Elektrické připojení						
AS-i +	hnědá					
AS-i -	modrá					
I1	černá					
I2	černá					
O1	červená					