


Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter AS-i 5 m UL


Elektrická data

Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	4

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...75
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	182,8
Materiály	pouzdro: PBT / PC; Šroub: nerezová ocel (1.4305 / 303)
Utahovací moment [Nm]	< 1,65

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	koncovka plochého kabelu:, E70413
	Teplem smršťovací izolace:, E70113

Upozornění

Upozornění	Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči. K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení	1 ks




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter AS-i 5 m UL

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Připojení



hnědá	AS-i +
modrá	AS-i -