


E70001



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH030MSS0002B03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný




E70001



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH030MSS0002B03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá