

Kabelové provedení

VDOG F030MSS0002A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOGF030MSS0002A03STGH030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

