E70019

Kabelové provedení

VDOGF030MSS0005A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archívní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		III
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E70019

Kabelové provedení

VDOGF030MSS0005A03STGH030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný