


Kabelové provedení

VDOAH040MSS0001A04STAH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	TPU
-----------	-----

Tvarovaný materiál	TPU
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOAH040MSS0001A04STAH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

