




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí	ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá
-----------	--------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Šroub
	Popisové pole

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

