




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Náhradní artikly: E75005
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Provedení		AS-i
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	17,9
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Upozornění		
Upozornění	pokyny pro montáž Nejprve odpojte držák (oranžový) od odbočky. Vložte kabel do držáku a uzavřete jej. Propojte opět držák a odbočku.	
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		

	při připojení ke žlutému plochému kabelu AS-i
1	AS-i +
3	AS-i -
	při připojení k černému plochému kabelu
1	+24V DC
3	0V

E70096



Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA

