


Svorkovatelný konektor

SDOGL070PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E70142

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	10

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	29 x 29 x 71
Materiály		PBT
Tvarovaný materiál		PBT
Materiál převlečné matice		PBT

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E70100



Svorkovatelný konektor


SDOGL070PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 10...12 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Rd24, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PBT



Připojení

