



Kabelové provedení

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS


Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

