




Kabelové provedení

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
Materiály		TPU; PBT
Tvarovaný materiál		TPU / PBT
Materiál převlečné matice		PBT / PA
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PBT; Uzamčení: PBT



E70124




Kabelové provedení

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PBT; Uzamčení: PA

