

E70133




Svorkovatelný konektor

SDOKL070PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E70142

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...100
----------------	------	-----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	29 x 29 x 66
---------	------	--------------

Materiály		PBT
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PBT
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		PBT
---------------------------	--	-----

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E70133



Svorkovatelný konektor


SDOKL070PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...9,5 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Rd24, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PBT



Připojení

