

E70134




Svorkovatelný konektor

SDOKL070PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E70142

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-40...100

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]

29 x 29 x 66

Materiály

PBT

Tvarovaný materiál

PBT

Materiál převlečné matice

PBT

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E70134



Svorkovatelný konektor


SDOKL070PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...9,5 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Rd24, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PBT; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

