




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Bez halogenů	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	30 x 15 x 39
Materiály	PUR	
Tvarovaný materiál	PUR	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Šroub	
	Popisové pole	

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS


Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

