




## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S01,5A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Provozní napětí       | [V] | < 24 AC/DC |
| Ochrana proti přepětí |     | ano; (VDR) |

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
| Krytí          |      | IP 67    |

## Mechanická data

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Materiály                 | TPU              |
| Tvarovaný materiál        | TPU              |
| Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |        |                 |
|-----------|--------|-----------------|
| Zobrazení | Provoz | 1 x LED, zelená |
|-----------|--------|-----------------|

## Příslušenství

|                |               |
|----------------|---------------|
| Dodané položky | Šroub         |
|                | Popisové pole |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S01,5A03STGH030MSS

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



### Elektrické připojení

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

