


Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FK-Abgriff M12 2polig VA

Položka již není dostupná - archivní záznam


Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 24 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	PA; Pojistná matice: Nerezová ocel; Těsnění: FKM
Tvarovaný materiál	PA

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA

