


Spodní část modulu AS-Interface

EMC-ROD

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Zemnicí jazýček



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
-----------------	-----	----------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67; (v závislosti na použití horní části: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Mechanická data

Hmotnost	[g]	69,5
Pouzdro		Montáž na lištu a na panel
Rozměry	[mm]	45 x 80 x 20
Materiály		PBT

Příslušenství

Dodané položky	konektor pro připojení k uzemnění
Příslušenství (volitelné)	víčko:, pro AS-i modul, AC3000



Spodní část modulu AS-Interface

EMC-ROD

Upozornění

Upozornění

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Připojení



- | | |
|---|----------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AS-i - |
| 3 | AS-i + |
| 4 | AS-i - |
| 5 | Uzemnění |