




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Třída krytí		III
Provozní napětí AUX DC	[V]	18...32
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Poznámka k okolní teplotě		-15...60 °C: pouze ve spojení s kabelem EPDM
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C))
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K)
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
ATEX označení		Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	166,75
Materiály		kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FKM; Těsnění: EPDM
Utahovací moment	[Nm]	2,5; (upevňovací matice)
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		Momentový klíč, E70390

E7354A




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Upozornění	
Upozornění	Použijte konektorové propojení M12 se šestihrannou převlečnou maticí
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm



Připojení	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.