


E7377A



AS-Interface rozvaděč pro plochý kabel

FC Splitter yelye II 3D/3G



Oblast nasazení		
Aplikace	pro distribuci AS-i napětí nebo externího 24V napájení	
Elektrická data		
Třída krytí	III	
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	8
Výstupy		
Elektrické provedení	AS-i	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Poznámka k okolní teplotě	-15...60 °C: pouze ve spojení s kabelem EPDM	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C))
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí	IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K)	
Stupeň znečištění	2	
Schválení / zkoušky		
ATEX označení	 II 3G Ex ec IIC T6 Gc X	
	 II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	132,5
Materiály	kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FKM; Těsnění: EPDM	
Utahovací moment	[Nm]	2,5; (Upevňovací šroub)

E7377A



AS-Interface rozvaděč pro plochý kabel

FC Splitter yelye II 3D/3G

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)

Momentový klíč:, E70390

zaslepovací ucpávka:, E70299

Upozornění

Obsah balení

1 ks