


Pasáž stěny

Wall passage standard



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 65; IP 67

Mechanická data


Hmotnost [g]	24,1
Materiály	Mosaz Niklovaný; Těsnění: FKM
Tvarovaný materiál	Mosaz, Niklovaný
Utahovací moment [Nm]	1

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný






Pasáž stěny

Wall passage standard

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný

