




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter ye ProcessL



Oblast nasazení		
Provedení		AS-i
Aplikace		hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Třída krytí		III
Provozní napětí AUX DC	[V]	18...32
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C))
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000



Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter ye ProcessL

Krytí	IP 67; IP 68; IP 69K
Stupeň znečištění	2

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Hmotnost [g]	104,3
Materiály	kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FPM; O kroužek: EPDM
Utahovací moment [Nm]	2,5; (upevňovací matice)

Příslušenství


Příslušenství (volitelné)	Momentový klíč, E70390
---------------------------	------------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm



Připojení

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.