




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Oblast nasazení		
Provedení		AS-i
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	97,4
Materiály		pouzdro Horní část: PUR; pouzdro Spodní díl: PA 6.6; Šroub: nerezová ocel (1.4305 / 303)
Upozornění		
Upozornění		Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči. K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení		1 ks

E79995




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC connector PVC V2A 2m

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Připojení



hnědá	AS-i +
modrá	AS-i -