




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC connector, M12, V2A, 1m



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Provedení	AS-i

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	82,7
Materiály		pouzdro Horní část: PUR; pouzdro Spodní díl: PA 6.6; Šroub: nerezová ocel (1.4305 / 303); Pojistná matice: nerezová ocel (1.4305 / 303)


Upozornění

Upozornění	Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči. K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC


konektorové provedení: M12, přímý; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC connector, M12, V2A, 1m

Připojení



1	AS-i +
3	AS-i -