




RFID tag

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



montážní otvor: Ø 10,0 x 3,7 mm



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-40...85
Maximální teplota (pasivní)	[°C]	90

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
Velikost paměti	[bit]	896
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		ICODE SLIX
Počet bloků		28
Velikost bloku	[Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 68

Schválení / zkoušky

Rozhlasové schválení	ISO 15693
----------------------	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	5,4
Způsob montáže		Pouzdro vhodné pro lisování; Instalace do kovu
Rozměry	[mm]	Ø 10,3 / L = 4
Materiály		pouzdro: PPA GF30; epoxidová pryskyřice

Upozornění

Obsah balení	10 ks
--------------	-------