


Prodlužovač impulsu

PULSE STRETCHER

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Rozměry	[mm]	96 x 28 x 42
---------	------	--------------

Oblast nasazení

Aplikace	Prodloužení velmi krátkých impulsů pro přizpůsobení; např. k pomalým vstupům PLC
----------	--

Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	10
Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	< 5

Vstupy

Vstupy	vstupní úroveň: 24 V DC ($\pm 10\%$); délka vstupních impulsů (min.): 0,2 ms; doba mezi dvěma vstupními impulsy (min.): 28 ms
--------	---

Výstupy

Výstupní signál	výstupní úroveň: 24 V DC ($\pm 10\%$); délka výstupního impulsu: 25 ms ($\pm 10\%$); výstupní proud (max.): 10 mA
-----------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
----------------	------	----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	79,5
Rozměry	[mm]	96 x 28 x 42
Materiály		Plast




Prodlužovač impulzu

PULSE STRETCHER

Elektrické připojení

Šroubové svorky:

Připojení



diagramy a grafy

Impulzní diagramm

