




RFID tag

ID-TAG/D30x20/01

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-25...85
----------------------------	------	----------

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	0,125
Velikost paměti	[bit]	363
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Skladovací teplota	[°C]	-25...180

Mechanická data

Hmotnost	[g]	23
Rozměry	[mm]	Ø 30 / L = 20
Materiály		PU

Upozornění

Upozornění	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Obsah balení	1 ks