


E80353



RFID tag

ID-TAG/R30X10/04



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-25...85
Maximální teplota (pasivní)	[°C]	100

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	865...870
Velikost paměti	[bit]	128
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...100

Mechanická data

Hmotnost	[g]	8,75
Rozměry	[mm]	Ø 30 / L = 10
Materiály		PU černá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Další údaje

čtecí vzdálenost (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-