




RFID tag

ID-TAG/R40X10/04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-20...65
Maximální teplota (pasivní)	[°C]	180

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	865...870
Velikost paměti	[bit]	96
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...65
Skladovací teplota	[°C]	-40...180

Mechanická data

Hmotnost	[g]	18,5
Rozměry	[mm]	32 x 8 x 40
Materiály		PA 6.6 černá

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E80354



RFID tag

ID-TAG/R40X10/04

Další údaje

čtecí vzdálenost (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-