




RFID tag

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Oblast nasazení

Aplikace

RFID kódování kovových nádob

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	860...930
Velikost paměti	[bit]	512
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		Impinj Monza 4QT
Identifikátor značky (TID)	[Byte]	64
Elektronický kód produktu (EPC)		96 bit; (rozšiřitelný: 128 bit)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	71,6
Rozměry	[mm]	53 x 139,2 x 14,9
Materiály		pouzdro: polykarbonát-ABS

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E80393



RFID tag

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Další údaje

čtecí vzdálenost (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2