




RFID tag

ID-TAG/174x70x17.6/04



Oblast nasazení

Aplikace

RFID kódování kovových nádob

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	860...930; (Indie: 865...867 MHz)
Velikost paměti	[bit]	512
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		Impinj Monza 4QT
Identifikátor značky (TID)	[Byte]	64
Elektronický kód produktu (EPC)		96 bit; (rozšiřitelný: 128 Bits)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	129,4
Rozměry	[mm]	70 x 174 x 17,6
Materiály		pouzdro: polykarbonát-ABS

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E80394



RFID tag

ID-TAG/174x70x17.6/04

Další údaje

čtecí vzdálenost (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2