


Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

10

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80



Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mechanická data

Hmotnost [g]	303,5
Rozměry [mm]	33 x 60 x 152
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Počet portů centrálního rozvaděče	8
Typ konektoru	M12

Příslušenství


Dodané položky	uzávěrové víčko: 2
	štítky: 8

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,8...1,5 Nm



Připojení

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm

