




Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS




Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	10
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP



Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS


Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	306
Rozměry	[mm]	33 x 60 x 152
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	uzávěrové víčko: 2	
	štítky: 8	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - Připojení		
konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm		



Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Připojení





Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm

