




Centrální rozvaděč

ZDO6H05DMSS0015H15



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60



Centrální rozvaděč

ZDO6H05DMSS0015H15

Krytí	IP 67; IP 68
-------	--------------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	1898	
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiály		PA	
Tvarovaný materiál		PA	
Počet portů centrálního rozvaděče		6	
Typ konektoru		M12	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
		Cykly ohybu	> 2 Mio.

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	12 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: 2
	štítky: 6

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot


konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm



Centrální rozvaděč

ZDO6H05DMSS0015H15

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá