




Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0010E15



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4; (na pin: 2; na skupinu: 8)
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...40



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0010E15

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mechanická data

Hmotnost [g]	880
Rozměry [mm]	22 x 60 x 125
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Počet portů centrálního rozvaděče	6
Typ konektoru	M12

Příslušenství

Dodané položky	Štítky: 6
----------------	-----------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, černá, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm






Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0010E15

Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
GN/YE =	modrá
WH =	zelená / žlutá
	bílá