


Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V]

15...30 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]

1

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

1

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...80

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]

-5...60

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]

86,8



Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Rozměry [mm]	17 x 30 x 85,4
Materiály	PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál	PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče	4
Typ konektoru	M8

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,8...1,5 Nm



Připojení





Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,8...1,5 Nm

