




Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	15...30 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	1
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	1
Výstupy	
Elektrické provedení	PNP
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...80



Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	125
Rozměry [mm]	28,8 x 30 x 129,5
Materiály	PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál	PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče	8
Typ konektoru	M8

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Připojení


konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm



Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Připojení



Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,8...1,5 Nm

