


Centrální rozvaděč

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Třída krytí III

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 2

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 6

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...80

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...60

Krytí IP 67; IP 68; (1 m / 7 dní)



Centrální rozvaděč


ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	109,5
Rozměry	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materiály		PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče		4
Typ konektoru		M8
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		Adaptér na DIN lištu:, E73006
		Uzavírací záklopka: M8, E73005
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - Připojení		
konektorové provedení: 1 x M16; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno		

Centrální rozvaděč

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Připojení



Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

