




Y-rozvaděč

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Celkové hodnocení proudu (UL)	[A]	3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě		cULus: ...65 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	36,8
Materiály		pouzdro: PA oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Y-rozvaděč

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

