


## Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

## Elektrická data

|                                             |     |                                              |
|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Provozní napětí                             | [V] | 15...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
| Třída krytí                                 |     | III                                          |
| Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot | [A] | 2                                            |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem          | [A] | 2                                            |

## Výstupy

Elektrické provedení

PNP

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80



## Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -5...60                     |
| Krytí                                     | IP 67; IP 68; (1 m / 7 dní) |

## Mechanická data

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Hmotnost [g]                      | 128,5                        |
| Materiály                         | PBT-GF20; Mosaz Niklovaný    |
| Tvarovaný materiál                | PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný |
| Počet portů centrálního rozvaděče | 8                            |
| Typ konektoru                     | M8                           |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 8 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

## Příslušenství


|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Příslušenství (volitelné) | Uzavírací záklopka: M8, E73005 |
|---------------------------|--------------------------------|

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení - Připojení


konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm



## Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

### Připojení



### Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm

