


Centrální rozvaděč

ZDO8H050VAS0015E19



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...70



Centrální rozvaděč

ZDO8H050VAS0015E19

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 67; IP 68

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mechanická data

Hmotnost [g]	2875
Rozměry [mm]	22 x 54 x 127
Materiály	pouzdro: PA
Počet portů centrálního rozvaděče	8
Typ konektoru	M12

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: 2
	štítky: 8

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PVC, černá, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm





Centrální rozvaděč

ZDO8H050VAS0015E19

Připojení

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá