




DC-DC převodník

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Oblast nasazení

Provedení modul bydlení

Elektrická data

Provozní napětí [V] 18...36 DC

Výstupy

Výstupní napětí [V] 10

Ochrana proti zkratu ano

Ochrana proti přetížení ano

Přesnost / odchylky

Přesnost $\pm 2\%$

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...71

Krytí IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g] 71

Rozměry [mm] 54 x 34 x 15

Materiály pouzdro: Polyamid zesílený skelnými vlákny plně zalévání

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 0,28 m; Zakončení vodiče pomocí koncového pouzdra

Vstup

červená 18...36 V
černá GND

Výstup

černá 10 V DC
modrá GND