





Propojovací kabel Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Oblast nasazení		
Provedení		Adaptérový kabel
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	8...32 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...85
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	109
Materiály		pouzdro: PBT černá; zásuvka: TPU oranžová; Těsnění: Viton
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - C		

konektorové provedení: 1 x Konektor AMP, přímý



Elektrické připojení	
Kabel:	0,6 m, PUR, černá, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²
Kabel:	0,6 m, PUR, černá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²




Propojovací kabel Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Kabel: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - A

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Elektrické připojení - B

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

