




Propojovací kabel Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Oblast nasazení                        |                     |
| Speciální vlastnosti                   | Bez halogenů        |
| Elektrická data                        |                     |
| Provozní napětí [V]                    | < 250 AC / < 300 DC |
| Třída krytí                            | II                  |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4                   |
| Okolní podmínky                        |                     |
| Okolní teplota [°C]                    | -20...90            |

**Propojovací kabel Y**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

|                                                             |      |                      |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Pohyblivá teplota okolního prostředí                        | [°C] | -20...90             |
| Skladovací teplota                                          | [°C] | -25...55             |
| Vlhkost při skladování                                      | [%]  | 10...100             |
| Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |      | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Krytí                                                       |      | IP 67; IP 68; IP 69K |

**Mechanická data**

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Hmotnost           | [g] | 1022,5 |
| Tvarovaný materiál |     | TPU    |
| Těsnicí materiál   |     | FKM    |

**Upozornění**

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Upozornění   | Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení" |
| Obsah balení | 1 ks                                           |

## Propojovací kabel Y


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

## Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Elektrické připojení - zástrčka

## Připojení



## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; Materiál držáku: TPU, oranžová

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: M12; Materiál držáku: TPU, oranžová; Těsnění: FKM



## Propojovací kabel Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

## diagramy a grafy

Derating  $I_{max} * 0.8$  DIN EN 60512-5-2

X Okolní teplota [°C]

Y Proud [A]